


ステップ



ステップ 76.3φ用
S-5DK ¥ 11,700
カラー/クロムメッキ
サイズ/400φ



ステップ 60.5φ (VL)用
S-7DK ¥ 19,100
カラー/クロムメッキ
サイズ/400φ



ステップ 38.1φ (VK)用
S-8DK ¥ 13,500
カラー/クロムメッキ
サイズ/360φ



VL-CR 400 (ステップ付)
ステップ:S-7DK



VG-CR (ステップ付)
ステップ:S-5DK

受板



VV・VL・VK・VG 用




V型200□
¥ 4,900



V型170φ
¥ 4,900




組み立て説明図




VV・VL

- 左記の部品を①～③の順に差し込み組み付けます。
- ①ポールを②ベースにはめ込み、左図の順でワッシャー・ボルトをはめ、レンチ(26mm)で固定してください。
 - ③受板を①ポールに差し込みビスをドライバーで締めてください。




VG

- 左記の部品を①～③の順に差し込み組み付けます。
- ①ポールをアンカーボルトで床へしっかりと固定してください。
 - ②カバープレートを①ポールの上から差し込んでください。
 - ③受板を①ポールに差し込みビスをドライバーで締めてください。



VK

- 左記の部品を①～③の順に差し込み組み付けます。
- ①ポールを②ベースにはめ込み、打ち込んでください。
 - ③受板を①ポールに差し込み、ビスをドライバーで締めてください。



レッグ・ステップの固定位置について

- レッグの固定位置は、座奥行 (SD) によって異なりますが、標準的にはイスとカウンターの間隔が0~50mmになるようにセットします。
- ステップ位置は標準的に座高 (SH) より450mm下がった位置にセットします。