


壁固定金具・背面連結金具 ※組立施工費は別途申し受けますので、担当者におたすねください。



TKU-2 ¥1,600
1166 壁固定金具

材質/スチール、ユニクロメッキ
●ビス、アンカーボルト付



TKU-2の取付方法

- ①書庫・ロッカー天面のハーフパンチ穴を開けます。
- ②本体にビスで固定金具を取り付けます。
- ③取付けた金具を壁側にアンカーボルトで固定します。



TKM-7 ¥1,500
72457 背面連結金具

材質/スチール、クロムメッキ
●ビス付



TKM-7の取付方法

- ①書庫・ロッカー天面のハーフパンチ穴を開けます。
- ②本体にビスで固定金具を取り付けます。

※取付方法など、詳しくは担当者におたすねください。

●壁固定金具・背面連結金具 TKU-2・TKM-7 対応商品 (対応商品の天面にはハーフパンチ穴加工を施しています)

・ANW書庫、ASK書庫
・引き違い書庫、両開き書庫、オープン書庫
・プラスチック整理ケース、プラスチックコンビ書庫
・メールボックス SLCシリーズ
・更衣ロッカー SLM、SLH、SLJ、BKL、SLK、SLDWシリーズ
・更衣ロッカー SLBシリーズ(キャップ付穴があいています)
・シューズボックス SLB、SLC、SB、SBN、SBG、SBY、SBKシリーズ
・ワードローブ LKWシリーズ
・掃除道具入れ SWAシリーズ
・小物入れロッカー KLKシリーズ

■壁固定金具 取付時の注意

書庫・ロッカーの壁固定の場合は、壁面はコンクリートでなければ効き目が期待できません。壁固定は壁に下穴を開け、アンカーボルトを打ち込む作業が必要です。取り付ける壁の材質や強度にご注意願います。

天面のハーフパンチ穴を開ける場合は右記寸法の位置にドライバを充てがいハンマーでたたき、穴をあけて下さい。




本体上下・左右連結金具 ※組立施工費は別途申し受けますので、担当者におたすねください。

●上下連結金具(2ヶ1組)



TKM-5 ¥400
50301 上下連結金具 (2ヶ1組)


※取付方法など、詳しくは担当者におたすねください。



TKM-5の取付方法

- ①上段で使用する書庫・ロッカーの底にスピードナットを差し込みます。
 - ②下段で使用する書庫・ロッカーの天面のハーフパンチ穴を開けてビスで連結します。
- ※SLB更衣ロッカー、SLK・SLDミニロッカーの上には壁固定用もしくは上下連結用の貫通穴が開いています。

ロッカー底表面(左右後2ヶ所)



●左右連結金具(4ヶ1組)



TKM-6 ¥400
50302 左右連結金具 (4ヶ1組)

※取付方法など、詳しくは担当者におたすねください。

タックフィット ネジやクギを使用しないで家具や什器を守ります。

●連結シート

貼るだけで簡単連結！強力粘着で書庫やロッカーをガッチリ連結します。



TFS-1120-H



TFS-1120

TFS-1120-H ¥1,800
18208 連結シート (シルバーコート)

TFS-1120 ¥1,300
18209 連結シート (半透明)

寸法/W110×H100mm・4枚入り
材質/ポリエチレン製

※連結シートは線り替えし使用はできません。

●スーパータックフィット

貼るだけで簡単固定！強力粘着で書庫やロッカーを壁と固定します。



TF-LLN

TF-LLN ¥6,900

18207 (2ヶ入)

寸法/(ベース)90×50mm
(アーム)90×50mm

材質/スチレン系ポリマー
※200kgの家具で耐震実験
実証済み



背の高い家具を上から支えます。

●専用水性下塗りシーラー

ビニルクロス製壁紙との粘着性を向上させるスーパータックフィット専用の下塗りシーラーです。



TF-SR ¥2,500
18235 シーラー

成分/合成樹脂・防カビ剤など
容量/50ml
※スーパータックフィット専用の下塗りシーラーです。



●左右連結使用例



TF-L

TF-L ¥3,500

18226 (2ヶ入)

寸法/(ベース)70×50mm
(アーム)50×35mm

材質/スチレン系ポリマー
※100kgの家具で耐震実験
実証済み

