

用途に応じて選べるクリーンルームチェア



■ 導電性クリーンルームチェア


- ・導電性クリーンルームチェアとは、人体やイス本体に帯電した静電気を床面に逃がし、イス本体からの発塵を抑えた機能を持つイスです。主に半導体製造現場、精密器械製造現場、液晶パネル製造現場などのクリーンルーム内で使用されています。
- ・当社の導電性クリーンルームチェアシリーズは、電気抵抗値を 1.0×10 の4乗～ 1.0×10 の8乗 Ω 程度の範囲内（帯電防止用品の適正值とされています）に設定し、シートに発生する電荷をキャスター方向へ速やかに逃がす経路を確保し、静電気による様々な障害を防ぎます。座面の表面材には静電気を帯電させにくい導電性合成皮革を使用しています。また座面、背面のクッション材には防塵布を用い、クッション材からの発塵を防いでいます。

※導電性合成皮革、防塵布はSK-825/827、SK81/82座面に使用、

SK-215/216、SK945/947座面、背面に使用。

※クリーンルーム内へ持ち込みの際は、エアシャワーによる清掃をお勧めします。

SK-825の電気抵抗測定方法




〈注意〉

○導電性チェアの性能を十分に引き出すには、アースを設けた床や制電マット等、総合的に設備する必要があります。

○電気抵抗の測定値は気温や湿度の影響を受け、若干の数値変化が起こる可能性があります。

導電性クリーンルームチェアに採用されている機能



導電性合成皮革

張り地は導電性の優れた合成皮革を採用。電荷（静電気）を確実に（キャスター方向へ通し）、床面へ逃します。

※SK-215背部、SK-216背部、SK-825、SK-827、SK81、SK82、SK945、SK947



導電性双輪キャスター脚（抵抗なし）

導電素材を配合した専用キャスターを使用し、常に安定したアース経路を確保します。



導電性発泡ウレタンシート

座部には導電性ポリウレタン成型シートを採用。ホコリの発生を少なくし、衛生的にご使用いただけます。

※SK-215、SK-216、SK-205、SK-206、SK-88、SK-89



座角度調節機構（チルトメカ）

着座右側のレバーを座った状態でレバーを引くと、シート部の角度を調節でき、レバーを離すと任意の位置で固定することができます。

※SK-215、SK-216、SK-205、SK-206

■ クリーンルームチェア ※導電機能なし

- ・クリーンルームチェアとは空気中の浮遊粉塵の数や温度、湿度、室圧が管理されたクリーンルーム内で使用するイスです。主にバイオ関連施設、医療器械・医療部品の製造現場、化粧品製造現場、食品加工現場などのクリーンルーム内で使用されています。

- ・当社のクリーンルームチェアは座面、背面のクッション材に防塵布を用い、クッション材からの発塵を防いでいます。

※クリーンルーム内へ持ち込みの際は、エアシャワーによる清掃をお勧めします。